

TYC120

Gateway EnOcean KNX

Características técnicas

Tensão

Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Frequência

Frequência de transmissão/recepção de rádio	868,30 - 868,30 MHz
---	---------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Dimensões

Largura	81 mm
Comprimento	81 mm
Profundidade	25 mm

Textos

Função	Cada canal pode ser configurado com diferentes funções, Funções do recetor EnOcean para conversão em telegramas KNX: incluindo comutação, regulação da intensidade da luz, estore, cenário de iluminação, contactos de janela, valores térmicos, valores de luminosidade, simulação de presença, dispositivos de controlo de divisões
--------	---

Modo de instalação	Para montagem à superfície, Possibilidade de instalação em caixa embutida
--------------------	---