



TYC120

Gateway EnOcean KNX

Características técnicas

Arquitetura

Modo de fixação saliente

Funções

Número de canais em operação 32

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 21 / 30 V

Voltagem

Tensão do serviço de BUS 21...32 V DC

Dimensões

Profundidade produto instalado 25 mm

Comprimento 81 mm

Largura produto instalado 81 mm

Frequência

radiotransmissionreceptionfrequencylist 868.3 MHz

Potência

Consumo 12 mA

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 1013 - Branco pérola

Ligação

conexão bus ligação bus por meio de terminal

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5...45 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -25...70 °C

Umidade relativa (sem condensação) 5...93 %

Temperatura

Temperatura ambiente -5...45 °C