



**Travessa p/suporte de barras I.250mm**

**Características técnicas**

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 630 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 50 mm

Altura produto instalado 70 mm

Largura produto instalado 250 mm

busbardistance 30 / 10 mm

**Materiais, acabamento, cores**

Material aço

**Segurança**

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

UC811