



VE103F

vector estanque IP55 1 fila 2/3M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

withpipeinlead Sim

Configuração

Nº de módulos 3

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal 400 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 63 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 93 mm

Profundidade interna 93 mm

Altura produto instalado 175 mm

Largura produto instalado 111 mm

Largura das unidades de divisão 3

cabinetsidewallmaterialthickness 2.5 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho

Índice de protecção com porta IP 65

Bloqueável por cadeado Não

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzeno claro

Cor cinzeno claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzeno claro

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação	
Número de entrada de cabos	2
Equipamento	
Nº de filas	1
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	1
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Não
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Sim
Padrões	
Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Classe de protecção	Classe II
textimpactstrength	IK07
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...40 °C