



VEE0912E



## Tampa encas. Rect. 253x200 18M Aço inox

### Características técnicas

#### Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

#### Dimensões

Profundidade da montagem	84 mm
Largura incorporada	253 mm
Comprimento para embutir	200 mm
Comprimento	224 mm
Largura	272 mm
Espessura do rebaixo do tapete	12 mm

#### Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

#### Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

#### Materiais

Material	Aço inoxidável
Tratamento	Galvanizado
Cor	Aço inoxidável

#### Condições de utilização

Carga máxima	1,50 - 1,50 kN
--------------	----------------

#### Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

#### Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

#### Forma

Forma	Retangular
-------	------------

#### Textos

**Ligações**

---

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	9

**Equipamento**

---

Número de dispositivos embutidos	9
Número de caixas de saída	3

**Índice de proteção**

---

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impacto IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	E09