



SVN463



Bot.pres. c/encrav. 2NA+LED verde 12/48V

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	12 / 48 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	250 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V
Tensão de comutação	230 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	16 A
Mudança de corrente	16 A
Corrente de curto-circuito coordenada com Disjuntor curva B 16A	1000A [Prot:16AcurveB]
Corrente de curto-circuito coordenada com fusível 16 gl-gG	1000A [Prot:16AgG]
Corrente térmica ao ar livre	16 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	66 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	17.5 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	0.8 W
--------------------------------	-------

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	15000
Nº de manobras mecânicas	15000

Materiais, acabamento, cores

Cor	Verde
-----	-------

Gestão de iluminação

Tipo de lâmpada	LED
Tensão da lâmpada	48 V

Equipamento

Número de contactos NF	0
------------------------	---

Número de contactos NA	2
Nº de contactos inversores	0

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20...50 °C
------------------------------	-------------

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
---	---

Altitude	2000 m
----------	--------

Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C
--	-------------