

VF108TP

**golf enc. porta transp. 1 fila 8M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal 400 - 400 V

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 63 A

**Equipamento**

Número de calhas 1

Número de filas 1

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

**Capacidade**

Número de módulos 8

**Funções**

Com entradas de conduta Sim

**Dimensões**

Altura 225 mm

Largura 275 mm

Profundidade 97,50 mm

Altura embutida 189 mm

Largura incorporada 242 mm

Profundidade da montagem 72 mm

Número de unidades de largura 8

**Tampa, porta**

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Sim

**Materiais**

Material Plástico

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não
<b>Índice de proteção</b>	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C