



TKH181

Adaptador de tomada LAN / WIFI

Características técnicas

Funções

suitableforresistancetestordiodetest	Não
integratedisdngateway	Não

Conectividade

iswificompatible	Sim
Categoria do receptor	2
hasconnectionexternalantenna	Não

Voltagem

Tensão de serviço	30 V DC
Tensão do serviço de BUS	30 V DC

Dimensões

Profundidade	26.5 mm
Profundidade produto instalado	71 mm
Altura produto instalado	6.5 mm
Largura produto instalado	50.2 mm
Altura	203 mm
Largura	77 mm

Frequência

etimfrequency	2412 a 2472 Hz
---------------	----------------

Potência

Poder de transmissão de rádio	< 25 mW
-------------------------------	---------

Armazenamento

Velocidade da transmissão	300 Mbit/s
---------------------------	------------

Materiais, acabamento, cores

Color independente de las líneas de diseño	branco
Aparência da superfície	mate

Ligação

Número de saídas de rádio	máx. 512
---------------------------	----------

Equipamento

Número de entradas de canal de rádio	máx. 512
fastethernet	Sim
Ciclo de trabalho do transmissor	1 %

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

0...45 °C

Umidade relativa (sem condensação)

0...65 % (sem condensação)