




VF312PP



golf enc. porta opaca 3 filas 36M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 36

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 543 mm

Largura 352 mm

Profundidade 97,50 mm

Altura embutida 507 mm

Largura incorporada 318 mm

Profundidade da montagem 72 mm

Número de unidades de largura 12

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Plástico

Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Resistente aos raios ultravioleta	Não
Índice de proteção	
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40
Recebe fechadura	Fechadura em opção, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C