

15 min





## Detector mov. 220º RF KNX pilhas branco

## Características técnicas

imensões	
----------	--

Dimensões	
Altura recomendada de montagem	2,50 - 2,50 m
Altura de instalação	4 - 4 m
Modo de configuração	
Modo de configuração suportado	ETS, easy
Ciclo de trabalho mínimo	30 s
Conectividade	
Sistema bus RF KNX	Sim
Conteúdo fornecido	
Ligação de bus incluída	Sim
Iluminação	
Regulação de lux	5 - 1000 lx
Deteção	
Ângulo de deteção	220 - 220
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20 - 55 °C
Materiais	
Material	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Textos	
Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movi- mento/sem movimento, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador
Funções	

Ciclo de trabalho máximo