



WL1010

lumina - Tomada 2P - branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligação por terminal
------------------	----------------------

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK02
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm
--	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Largura	71 mm
---------	-------

Profundidade	35 mm
--------------	-------

Séries relacionadas	lumina
---------------------	--------

Materiais

Cor	Branco trânsito
-----	-----------------

Código RAL	9016
------------	------

Acabamento	Brilhante
------------	-----------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	Sem contacto protetor
--------------------------------	-----------------------

Inserção central com rotação	Não
------------------------------	-----

Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Tomada
Capacidade	
Número de módulos	0
Textos	
Impressão	Sem gravação
Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada