



WNA160B

## cubyko - Tomada Schuko, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

#### Ligações

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 81 mm

Séries relacionadas cubyko

#### Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP), Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

---

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

---

**Textos**

Impressão	Com gravação
-----------	--------------

Tampa	Para cobertura de tomadas
-------	---------------------------

Proteção	Sem ecrã de proteção
----------	----------------------