



WNA160B

cubyko - Tomada Schuko, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Ligações

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 81 mm

Séries relacionadas cubyko

Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9010

Acabamento Acabamento acetinado

Material Polipropileno (PP), Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

Conectividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização

Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem

Não

Capacidade

Número de módulos

1

Textos

Impressão

Com gravação

Tampa

Para cobertura de tomadas

Proteção

Sem ecrã de proteção