



WNA161

cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	75 mm
Largura	75 mm
Séries relacionadas	cubyko

Materiais

Cor	Cinzeno
Código RAL	7011, 9010
Acabamento	Mate
Material	Polipropileno (PP), Termoplástico

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar, Saliente
----------	---------------------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique, Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Capacidade

Número de módulos

1

Textos

Impressão

Sem gravação

Proteção

Proteção de contacto aprimorada