



WS001T



**systo 2M Comut. escada 10A, alumínio**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de interface	Tecla simples
-------------------	---------------

**Comandos e indicadores**

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

**Principais características eléctricas**

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	33 mm
Altura produto instalado	45 mm
Largura produto instalado	45 mm

**Capacidade**

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

**Materiais, acabamento, cores**

Cor RAL	RAL 9006 - Alumínio claro
Material	mistura de materiais
Tipo de tratamento da superfície	lacado

**Equipamento**

withtransparentlabelholder	Não
hasheatingswitch	Não

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	/NFC-20455 : 960°C
textimpactstrength	IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C