



TX510



**Det. presença 360° ON/OFF KNX saliente**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura recomendada de montagem 2,5 - 3,5 m

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS, easy

Ciclo de trabalho mínimo 30 s

**Conectividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

**Conteúdo fornecido**

Ligação de bus incluída Sim

**Intensidade de corrente**

Consumo de corrente do bus transferência de dados 12 mA

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

**Materiais**

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)

**Textos**

Funções de comutação, funções de regulação da intensidade da luz, funções de comando de estores, funções do codificador, funções de comando forçado, funções de cenário, funções de aquecimento e funções do temporizador, modo de 2 canais

Função Modo de instalação Para montagem no teto à superfície 60 ou caixa de parede oca