



WS010



## systo 2M Inversor de grupo 10A, branco

### Características técnicas

#### Arquitetura

Tipo de interface	Tecla simples
-------------------	---------------

#### Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
Botão de pressão	Não

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade produto instalado	33 mm
Altura produto instalado	45 mm
Dimensões (LLxllxaa)	45x45x33
Largura produto instalado	45 mm

#### Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro

#### Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
hasheatingswitch	Não

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	07
Ensaio fio incandescente	/NFC-20455 : 960°C
atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
textimpactstrength	IK07

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C