



WS160



systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Tensão

| | |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

Índice de proteção

| | |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Não |
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP2X |

Dimensões

| | |
|--|----------|
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm |
| Altura | 40 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 22,80 mm |

Materiais

| | |
|------------|----------------------|
| Cor | Branco puro |
| Código RAL | 9010 |
| Acabamento | Acabamento acetinado |
| Material | Policarbonato (PC) |

Conectividade

| | |
|------------------|--|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira, Montagem de encaixe, Fixação universal |
|------------------|--|

Equipamento

| | |
|---|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada | SCHUKO |
| Inserção central com rotação | Não |
| Com tampa articulada | Não |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não |
| Com lâmpada de sinalização | Não |

Acessórios

| | |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Textos

| | |
|-----------|----------------------|
| Impressão | Sem gravação |
| Tampa | Sem tampa |
| Proteção | Com ecrã de proteção |
