



WXF010

## gallery 2M Inversor de grupo

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de interface	Tecla simples
Nº de teclas	1
Modo de fixação	Encaixado

#### Configuração

antibacterialtreatment	Não
------------------------	-----

#### Compatibilidade

ifttsupportavailable	Não
----------------------	-----

#### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 AX
---------------------	-------

#### Dimensões

Profundidade	34 mm
Profundidade de montagem	40 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

#### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

#### Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

#### Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

#### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

#### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
---	----

**Condições de utilização**

---

Temperatura de funcionamento -10...35 °C

---

Temperatura de armazenamento /  
transporte -10...50 °C

**Identificação**

---

Série gallery