



WXF051



gallery 2M Detector movimento 3 fios

Características técnicas

Funções

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Possibilidade de comando à distância | Não |
| switchfunction | Não |

Principais características eléctricas

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal | 230 V |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

Capacidade

| | |
|---------------------------|---|
| Número de módulos para WA | 2 |
|---------------------------|---|

Detecção

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Ângulo de detecção | 180 ° |
| Tipo de captor | Detector movimento |
| Distância de detecção frontal | 12 m |
| Distância de detecção lateral | 8 m |

Gestão de iluminação

| | |
|-------------------|--------------|
| Nível de detecção | 5 / 1000 Lux |
|-------------------|--------------|

Ligação

| | |
|-----------------|---------------------|
| Tipo de ligação | ligação de parafuso |
|-----------------|---------------------|

Configurações

| | |
|-----------------------|-----|
| Temporização Ligar | 0 s |
| Temporização Desligar | 0 s |

Segurança

| | |
|---|----|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 03 |
|---|----|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5...45 °C |
|------------------------------|------------|

Identificação

| | |
|-------|---------|
| Série | gallery |
|-------|---------|