



WXF052

gallery 2M Detector movimento 2 fios

Características técnicas

Funções

Possibilidade de comando à distância	Não
switchfunction	Não

Principais características eléctricas

Tensão nominal	230 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Potência

Pot.máx.de incandescentes por saída	20 / 300 W
-------------------------------------	------------

Capacidade

Número de módulos para WA	2
---------------------------	---

Detecção

Ângulo de detecção	180 °
Tipo de captor	Detector movimento
Distância de detecção frontal	12 m
Distância de detecção lateral	8 m

Gestão de iluminação

Nível de detecção	5 / 1000 Lux
-------------------	--------------

Ligação

Tipo de ligação	ligação de parafuso
-----------------	---------------------

Configurações

Temporização Ligar	0 s
Temporização Desligar	0 s

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	03
---	----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
------------------------------	------------

Identificação

Série	gallery
-------	---------