


TXA610B



easy

Actuador bin./est. 10 canais 10A KNX

Características técnicas

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Dimensões

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

Materiais

Cor	Cinzeno
-----	---------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Corrente absorvida bus (repouso)	4 mA

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência de saída	1200 W
-------------------	--------

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Textos

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect