



WXF472B

gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP21

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

Altura 42,50 mm

Largura 90 mm

Profundidade 45 mm

Séries relacionadas gallery

Materiais

Cor Branco puro

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	4
Textos	
Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada