




TXE530

IP44



Estação meteorológica KNX Easy

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

Chuva (Sim / Não)	1 bit
-------------------	-------

Comandos e indicadores

botão / botão de pressão	com botão de programação
--------------------------	--------------------------

Voltagem

Tensão auxiliar	24 V AC/DC
Tensão do serviço de BUS	21...32 V DC

Corrente eléctrica

Corrente nominal (aquecimento incl.)	80 mA
--------------------------------------	-------

Dimensões

Dimensões (LLxllxaa)	96 x 77 x 118mm
----------------------	-----------------

Medição

Intervalo de medida da velocidade	0 / 35 m/s
Alcance de medição da velocidade do vento	0...35 m/s
Alcance de medição da força do vento	0...35 Bft

Gestão de iluminação

Intervalo de medida de luminosidade	0 / 150000 Lux
-------------------------------------	----------------

Gestão de iluminação LED

LED	com LED vermelho de programação
-----	---------------------------------

Instalação, montagem

modo de instalação	com abraçadeira de tubo para fixação ao mastro
--------------------	--

Ligação

acoplador de bus	com unidade de acoplamento de bus integrado
conexão bus	ligação bus por meio de terminal

Configurações

Modos de configuração possíveis	system, easy
Hora	com comutação automática hora de Verão/Inverno

Equipamento

Número de entradas binárias	0
-----------------------------	---

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-30...50 °C
------------------------------	-------------

Temperatura

Alcance de medição de temperatura, linear	-30...80 °C
---	-------------

Identificação

Série de design principal	KNX
---------------------------	-----

Instruções

Texto de indicação	Assegurar o funcionamento perfeito do sensor numa montagem isolada.
--------------------	---