



ADM410QC



**Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, B-10A, 30 mA, Typ A med quickconnect**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	10
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30
Märkström -25°C	12,30
Märkström -20°C	12,10
Märkström -15°C	11,90
Märkström -10°C	11,70
Märkström -5°C	11,50
Märkström 0°C	11,30
Märkström 5°C	11,10
Märkström 10°C	10,90
Märkström 15°C	10,70
Märkström 20°C	10,50
Märkström 25°C	10,20
Märkström 30°C	10
Märkström 35°C	9,80
Märkström 40°C	9,50
Märkström 45°C	9,20
Märkström 50°C	9
Märkström 55°C	8,70
Märkström 60°C	8,40

**Arkitektur**

Kurva	B
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	4P
Antal avsäkrade poler	4

**Kapacitet**

Antal moduler	4
---------------	---

**Säkerhet**

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP20

**Spänning**

Typ av matarspänning	AC
Märkdriftspänning U <sub>e</sub>	230 - 400
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500

Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3
<b>Elektriska huvudattribut</b>	
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2
<b>Frekvens</b>	
Frekvens	50 - 50
<b>Anslutning</b>	
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1,5 - 4,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 4,0
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
<b>Installation, montering</b>	
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
360 graders monteringsposition möjlig	Ja
Typ av övre anslutning på normkomponenter	quickconnect
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BIConnect
<b>Användningsförhållanden</b>	
Energibegränsningsklass I²t	3
Driftstemperatur	-25 - 40
<b>Dimensioner</b>	
Höjd	84
Bredd	71
Djup	70
<b>Ström</b>	
Total effektförlust vid nominell märkström	9,70