



**Actuador bin./est. 10 canais 10A KNX-S**

**Características técnicas**

**Conectividade**

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

**Dimensões**

Número de unidades de largura	6
-------------------------------	---

**Materiais**

Cor	Cinzentos-claros
-----	------------------

**Equipamento**

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	10 A
Corrente absorvida bus (repouso)	8 mA

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Potência**

Potência da lâmpada incandescente 230 V	1200 - 1200 W
Potência de saída	1200 W

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Textos**

Função

Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana

TYA610B



