



ADM466QC



## Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-16A, 30 mA, Typ A med quickconnect

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	16
Nominell felström I <sub>dn</sub>	30
Märkström -25°C	19,40
Märkström -20°C	19,10
Märkström -15°C	18,90
Märkström -10°C	18,60
Märkström -5°C	18,30
Märkström 0°C	18
Märkström 5°C	17,60
Märkström 10°C	17,30
Märkström 15°C	17
Märkström 20°C	16,70
Märkström 25°C	16,30
Märkström 30°C	16
Märkström 35°C	15,60
Märkström 40°C	15,20
Märkström 45°C	14,90
Märkström 50°C	14,40
Märkström 55°C	14
Märkström 60°C	13,60

#### Arkitektur

Kurva	C
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	4P
Antal avsäkrade poler	4

#### Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

#### Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP2X

#### Spänning

Typ av matarspänning	AC
Märkdriftspänning U <sub>e</sub>	230 - 400
Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	500

Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	4000
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	3
<b>Elektriska huvudattribut</b>	
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment nedre anslutning	2 - 2
<b>Frekvens</b>	
Frekvens	50 - 50
<b>Anslutning</b>	
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1,5 - 4,0
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 4,0
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect
<b>Installation, montering</b>	
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
360 graders monteringsposition möjlig	Ja
Typ av övre anslutning på normkomponenter	quickconnect
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BIConnect
<b>Användningsförhållanden</b>	
Energibegränsningsklass I²t	3
Driftstemperatur	-25 - 40
<b>Dimensioner</b>	
Höjd	84
Bredd	71
Djup	70
<b>Ström</b>	
Total effektförlust vid nominell märkström	10,90