




ADM482C

Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-32A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	32
Nominell felström I _{dn}	30
Nominell kortslutningsbrytkapacitet I _{cn} under 400 V AC enligt IEC60898-1	6
Märkström -25°C	39,90
Märkström -20°C	39,30
Märkström -15°C	38,60
Märkström -10°C	37,90
Märkström -5°C	37,20
Märkström 0°C	36,50
Märkström 5°C	35,80
Märkström 10°C	35,10
Märkström 15°C	34,30
Märkström 20°C	33,60
Märkström 25°C	32,80
Märkström 30°C	32
Märkström 35°C	31,20
Märkström 40°C	30,30
Märkström 45°C	29,40
Märkström 50°C	28,50
Märkström 55°C	27,50
Märkström 60°C	26,50

Arkitektur

Kurva	C
Neutralledarens position	Utan nolla
Antal poler	4P
Antal avsäkrade poler	4

Kapacitet

Antal moduler	4
---------------	---

Säkerhet

Läckströmstyp	A
Kapslingsklass (IP)	IP2X

Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

Märkdriftspänning Ue	230 - 400
Nominell isolationsspänning Ui	500
Dielektrisk hållfasthetsvärde för effektfrekvens	2
Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000
Överspänningskategori enligt IEC60947-1	3
Elektriska huvudattribut	
Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	6
Nominellt åtdragningsmoment övre anslutning	2 - 2
Nominellt åtdragningsmoment undre anslutning	2 - 2
Frekvens	
Frekvens	50 - 50
Anslutning	
Anslutningsarea vid inkommande med skruv, med flexibel ledare	1 - 16
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25
Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal
Installation, montering	
Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2
360 graders monteringsposition möjlig	Ja
Typ av övre anslutning på normkomponenter	Skruvanslutning
Typ av nedre anslutning på normkomponenter	BICconnect
Användningsförhållanden	
Energibegränsningsklass I²t	3
Driftstemperatur	-25 - 40
Dimensioner	
Höjd	84
Bredd	71
Djup	70
Ström	
Total effektförlust vid nominell märkström	14,60