


TYA624B



Actuador persianas 4 canais 24V KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS

Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

Instalação / montagem

Montagem Calha DIN

Equipamento

Com comando manual Sim

Materiais

Cor Cinzento-claro

Intensidade de corrente

Corrente nominal 6 A

Corrente máx. de comutação 6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido 0.75 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos 4

Textos

Função Com função de posicionamento das persianas, Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de persiana

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect