



UC800BB

## Travessas p/ barramento 800mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

|             |     |
|-------------|-----|
| Nº de pólos | 4 P |
|-------------|-----|

#### Corrente eléctrica

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Intensidade nominal | 4000 A |
|---------------------|--------|

#### Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 44 mm |
|--------------------------------|-------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altura produto instalado | 45 mm |
|--------------------------|-------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 798 mm |
|-------------|--------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Largura produto instalado | 800 mm |
|---------------------------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| busbardistance | 70 mm |
|----------------|-------|

#### Materiais, acabamento, cores

|          |     |
|----------|-----|
| Material | aço |
|----------|-----|

#### Segurança

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Livre de halógeno | Yes |
|-------------------|-----|