



VB118PE

**vega sup. 90A porta opaca 1 fila 18M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

|          |          |
|----------|----------|
| Montagem | Saliente |
|----------|----------|

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 90 A |
|------------------|------|

**Equipamento**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Número de calhas                             | 1   |
| Número de filas                              | 1   |
| Com fecho                                    | Não |
| Tem bloco de bornes neutro                   | Não |
| Possui bloco de terminais de ligação à terra | Sim |
| Possui placa de montagem                     | Não |

**Capacidade**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 18 |
|-------------------|----|

**Dimensões**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Altura                        | 325 mm |
| Largura                       | 400 mm |
| Profundidade                  | 146 mm |
| Número de unidades de largura | 18     |

**Tampa, porta**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário  | 1   |
| Número de bloqueios          | 1   |
| A porta/tampa é transparente | Não |

**Materiais**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Material   | Poliestireno (PS) |
| Código RAL | 9010              |
| Cor        | Creme             |

**Índice de proteção**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Classe de proteção          | Classe de isolamento II          |
| Resistência ao impactos IK  | IK07                             |
| Índice de proteção IP       | IP40                             |
| Recebe fechadura            | Fechadura em opção, Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C                           |