



EC362

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	3P+N
-------------	------

Elektrisk ström

Märkström	100
Maximal mätkretsström	100

Kapacitet

Antal moduler	7
---------------	---

Dimensioner

Höjd	90
------	----

Elektriska huvudattribut

Typ av impulsgivare	Elektrisk
---------------------	-----------

Kompatibilitet

Lämplig för	Inköp
-------------	-------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Direktanslutning
---------------------------	------------------

Mått

Typ av mätinstrument	Elektronisk
Mätområde frekvens	50 - 60

Strömförsörjning

Antal faser för strömförsörjningen	4
------------------------------------	---

Funktioner

Noggrannhetsklass	B
-------------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55
Förvarings-/transporttemperatur	-25 - 70

Ström

Energiförbrukning VA	7,50
Total effektförlust vid nominell märkström	1,80