



EMS005



## Trappautomat multifunktion QC

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue 230 - 230

#### Frekvens

Frekvens 50 - 60

#### Elektrisk ström

Märkström 16

#### Kapacitet

Antal moduler 1

#### Installation, montering

Montering på DIN-skena

#### Belysning

Max. lysrörsbelastning, parallellkompen-  
serad 1000

Max. lysrörsbelastning 3600

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -10 - 55

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp quickconnect, Kabelanslutning

Area flexibel ledare 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Area solid ledare 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Inställningar

Tidsfördröjning 30 S - 10 Min

#### Dimensioner

Bredd 17,50

Djup 64