



EPS450B



Elektroniskt Impulsrelä

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16
Stand-by förbrukning	100

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Anslutning

Anslutningstyp	1NO
Area flexibel ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Area solid ledare	1.5 - 2.5 mm ²
Antal anslutningar	1
Anslutning/anslutningstyp	quickconnect

Spänning

Styrspänning DC	0 - 0
Styrspänning 2	10 - 26
Styrspänning 1	230 - 230

Frekvens

Frekvens	50 - 60
----------	---------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 60
Förvarings-/transporttemperatur	-10 - 50

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,20
Absorberad startström	5

Dimensioner

Höjd	85
Bredd	18
Djup	60

Belysning

Max. lysrörsbelastning	1000
------------------------	------