



WL0310

### lumina - Comut. duplo p/ estores, branco

#### Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent	10 A
AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic	0

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

#### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiais

Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016
Acabamento	Brilhante
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento

#### Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com placa de cobertura central
---------------------	--

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras, Ligação com parafuso
------------------	---

#### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

#### Dimensões

Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla dupla
--------------------------	-------------

**Textos**

---

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Série

---