



WL0320

Características técnicas

AT_RecycledMaterialTotalWeightPlastic 0

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 42 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão duplo

Textos

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Com enclavamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea
