



WL0320

### Características técnicas

AT\_RecycledMaterialTotalWeightPlastic 0

### Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

### Tensão

Tensão nominal 250 V

### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

### Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

Tratamento Sem tratamento

### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras, Ligação com parafuso

### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 2

### Dimensões

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 42 mm

### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

### Arquitetura

Tipo de órgão de comando Botão de pressão duplo

### Textos

---

Modo de instalação	Com garras de expansão, Para fixação por parafuso
Iluminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ativação simultânea

---