



WNA161

## cubyko - Tomada Schuko c/paraf., cinz

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Altura 75 mm

Largura 75 mm

Séries relacionadas cubyko

#### Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011, 9010

Acabamento Mate

Material Polipropileno (PP), Termoplástico

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente

#### Conectividade

Tipo de montagem Montagem de clique, Montagem por parafuso

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

#### Capacidade

**Textos**

---

Impressão

Sem gravação

---

Proteção

Proteção de contacto aprimorada