



WS020



## systo 2M Botão NA 10A, branco

### Características técnicas

#### Arquitectura

|              |   |
|--------------|---|
| Nº de teclas | 1 |
|--------------|---|

#### Comandos e indicadores

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Sinalizador luminoso | Não |
|----------------------|-----|

#### Principais características eléctricas

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tensão nominal              | 250V     |
| Frequência de funcionamento | 50/60 Hz |

#### Corrente eléctrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Intensidade nominal | 10 A |
|---------------------|------|

#### Dimensões

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Profundidade produto instalado | 33 mm |
| Altura produto instalado       | 45 mm |
| Largura produto instalado      | 45 mm |

#### Capacidade

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Número de módulos para WA | 2 |
|---------------------------|---|

#### Materiais, acabamento, cores

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Cor      | Branco                 |
| Cor RAL  | RAL 9010 - Branco puro |
| Material | polycarbonato (PC)     |

#### Instalação, montagem

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo de montagem | Encaixado |
|------------------|-----------|

#### Ligação

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Tipo de contactos | 1NA                 |
| Tipo de ligação   | Borne sem parafusos |

#### Equipamento

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| withtransparentlabelholder | Não |
|----------------------------|-----|

#### Segurança

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Índice de protecção contra choques mecânicos IK | 07                 |
| Ensaio fio incandescente                        | /NFC-20455 : 960°C |
| atishalogenfreeexternallymaintained             | Yes                |
| textimpactstrength                              | IK07               |

**Condições de utilização**

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento                 | -10...35 °C |
| Temperatura de armazenamento /<br>transporte | -10...50 °C |