



WS160



## systo Tomada SCHUKO, lig.rápidos, branco

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

#### Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP2X

#### Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
Altura	40 mm
Largura	45 mm
Profundidade	22,80 mm

#### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)

#### Conectividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira, Montagem de encaixe, Fixação universal
------------------	--

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

#### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Textos**

---

Impressão	Sem gravação
Tampa	Sem tampa
Proteção	Com ecrã de proteção

---