



LNH0020M

## Knivsäkring 000 20A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

#### Säkring

Säkringsstorlek	NH000
-----------------	-------

Säkringens karakteristik	gG
--------------------------	----

#### Spänning

Typ av matarspänning	AC
----------------------	----

#### Elektrisk ström

Märkström	20
-----------	----

#### Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

#### Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	2,30
--	------

#### Dimensioner

Höjd	79
------	----

Bredd	21
-------	----

Djup	51
------	----