



WXF055

gallery 2M Interruptor de cartão

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de interface	Cartão do hotel
Modo de fixação	Encastrada

Comandos e indicadores

Sinalizador luminoso	Não
----------------------	-----

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
Corrente de comutação	10 A

Dimensões

Profundidade de montagem	75 mm
Profundidade produto instalado	51 mm

Ligação

Tipo de ligação	Ligação rápida
-----------------	----------------

Equipamento

iluminação	para sinalização ou monitorização de circuitos
------------	--

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C

Identificação

Série	gallery
tipo de interruptor para aparelho	Não