



LNH0032M

Knivsäkring 000 32A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva 9G

Säkring

Säkringsstorlek NH000

Säkringens karakteristik 9G

Spänning

Typ av matarspänning AC

Elektrisk ström

Märkström 32

Användningsförhållanden

Isolerad Nej

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1 120

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström 3,10

Dimensioner

Höjd 79

Bredd 21

Djup 51