



WXF055

gallery 2M Interruptor de cartão

Características técnicas

AT_PUBSwitchingCurrent 10 A

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)

Tratamento Sem tratamento

Conectividade

Tipo de montagem Montagem de encaixe

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Profundidade da montagem 75 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Cartão de hotel

Textos

Iluminação Para iluminação

Modo de comutação 2 polos