



LNH0040M

Knivsäkring 000 40A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH000
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	40
-----------	----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	120
--	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3,70
--	------

Dimensioner

Höjd	79
Bredd	21
Djup	51