



LNH1160M

Knivsäkring 1 160A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH1
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	160
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC 60898-1	120
---	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	14,60
--	-------

Dimensioner

Höjd	64,50
Bredd	135
Djup	135