



WXF301

gallery 2M Botão estores motoriz.

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de comando	Interruptor
Tipo de interface	Tecla dupla
Modo de fixação	Encaixado

##### Compatibilidade

iftttsupportavailable	Não
-----------------------	-----

##### Principais características eléctricas

Tensão nominal	250 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

##### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
---------------------	------

##### Dimensões

Profundidade	34 mm
Altura	45 mm
Largura	45 mm

##### Materiais, acabamento, cores

Cor	cinzento escuro
Cor RAL	RAL 7011 - Cinzento metálico
Material	policarbonato (PC)
Aparência da superfície	mate
Tipo de tratamento da superfície	não-tratado

##### Ligação

Secção de ligação em cabo flexível	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Tipo de ligação	Ligação rápida

##### Equipamento

withtransparentlabelholder	Não
----------------------------	-----

##### Padrões

Homologações	EN 60669-1
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

##### Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
Índice de protecção IP	IP21
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-10...35 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-10...50 °C
<b>Identificação</b>	
Série	gallery