



LNH3315M

## Knivsäkring 3 315A

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

|       |    |
|-------|----|
| Kurva | gG |
|-------|----|

#### Säkring

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Säkringsstorlek          | NH3C |
| Säkringens karakteristik | gG   |

#### Spänning

|                      |    |
|----------------------|----|
| Typ av matarspänning | AC |
|----------------------|----|

#### Elektrisk ström

|           |     |
|-----------|-----|
| Märkström | 315 |
|-----------|-----|

#### Användningsförhållanden

|          |     |
|----------|-----|
| Isolerad | Nej |
|----------|-----|

#### Elektriska huvudattribut

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1 | 120 |
|--------------------------------------------------------------|-----|

#### Ström

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 29 |
|--------------------------------------------|----|

#### Dimensioner

|       |     |
|-------|-----|
| Höjd  | 150 |
| Bredd | 66  |