



LNH3500M

Knivsäkring 3 500A

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Kurva	gG
-------	----

Säkring

Säkringsstorlek	NH3
Säkringens karakteristik	gG

Spänning

Typ av matarspänning	AC/DC
----------------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	500
-----------	-----

Användningsförhållanden

Isolerad	Nej
----------	-----

Elektriska huvudattribut

Nominell kortslutningsbrytkapacitet Icn AC enligt IEC60898-1	120
--	-----

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	43
--	----

Dimensioner

Höjd	86
Bredd	66
Djup	150