



WXF472B

**gallery Tom. múltip. Schuko x2, branco**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 16 A

**Tensão**

Tensão nominal 250 - 250 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

Sistema Hager gallery

**Materiais**

Cor Branco puro

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal, Plástico

**Dimensões**

Altura 42,50 mm

Largura 90 mm

Profundidade 45 mm

Número de unidades 2

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 50 mm

**Instalação / montagem**

Montagem Encastrar

**Conectividade**

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem de clique

**Equipamento**

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho	Não
-----------	-----

---

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

---

**Capacidade**

Número de módulos	4
-------------------	---

---

**Índice de proteção**

Com proteção contra contacto	Não
------------------------------	-----

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

Índice de proteção IP	IP21
-----------------------	------

---

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Com iluminação funcional	Não
--------------------------	-----

---

**Textos**

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------